

FRESA Z9 ALU CON REVESTIMIENTO LIGHTFLOW


- mecanizar aluminio con aristas afiladas como cuchillas
- óptimas sinergias entre fresa y revestimiento LightFlow
- sin adhesión gracias a sus excelentes propiedades antiadherentes
- alto volumen de virutas mediante dentado grueso para trabajar rápido
- perfecto resultado superficial mediante dentado facetado
- gracias a su sección máxima de viruta apenas se requiere un mínimo esfuerzo al trabajar



VER AQUÍ LA
Z9 EN ACCIÓN

NEXT LEVEL TOOLS.





FRESA Z9 ALU CON REVESTIMIENTO LIGHTFLOW

IDEAL ACABADO SUPERFICIAL CON EXCELENTE PROPIEDADES ANTIADHERENTES: EL REVESTIMIENTO LIGHTFLOW DE LUKAS

Alta resistencia al desgaste combinada con excelentes propiedades antiadherentes y de fricción en el desprendimiento de viruta de grafito, aluminio, cobre, carbono, madera y aleaciones de titanio

El revestimiento LightFlow de LUKAS reduce de forma óptima la fricción entre la herramienta y la superficie del material. Obtenga superficies perfectas y al mismo tiempo excelente vida útil. Gracias a este revestimiento, las fresas no sufren embotamiento o no tan rápido con p. ej. virutas de aluminio arrancadas. No se produce adhesión. Esto le permite trabajar por más tiempo sin tener que limpiar o sustituir la herramienta.

De este modo, el esfuerzo requerido durante el uso es muy poco y el desgaste de la máquina es reducido. A ello contribuyen también las duraderas y afiladas aristas de larga duración del dentoado facetado de la Z9 Alu. La herramienta funciona suavemente, sin traqueteos ni vibraciones.



Número de artículo	Referencia	Dentado	similar a DIN 8033	d ₁ mm	l ₂ mm	d ₂ mm	l ₁ mm	UE uds.
A10020616609LF	HFC 0616.06	Z9 Alu	WRC 0616	6	16	6	50	1
A10021225609LF	HFC 1225.06	Z9 Alu	WRC 1225	12	25	6	65	1
A10100618609LF	HFF 0618.06	Z9 Alu	RBF 0618	6	18	6	50	1
A10101225609LF	HFF 1225.06	Z9 Alu	RBF 1225	12	25	6	65	1
A10071230609LF	HFL 1230.06	Z9 Alu	KEL 1230	12	30	6	70	1

Recomendación de empleo: ● Aluminio ● Plástico / madera